

Mahr

### **Micrometro digitale rapido per interni con uscita dati e i-wi, Campo di misura: 50-60mm**



#### **Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428934 50-60
GTIN	4059192065560
Classe articolo	43A

#### **Descrizione**

##### **Esecuzione:**

Micrometri per interni a 3 punte o micrometri rapidi per interni con filettatura di raccordo per una facile sostituzione delle testine di misura. Testina di misura autocentrante a partire da 12 mm con griffe di misura in metallo duro. A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso. **A partire da 12 mm per misurazioni sino al fondo dei fori ciechi.**

Micrometri rapidi per interni con ritorno della leva sull'intero campo di misura. Ampio display touch ruotabile (270°) con pratiche funzioni di misura, ad es. 3 PRESET, visualizzazione delle tolleranze mediante 3 LED a colori e simboli sul display, ABS.

In aggiunta con sistema radio i-wi integrato per la trasmissione semplice e senza cavi dei dati di misura a qualsiasi PC.

##### **Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

##### **Accessori speciali:**

Prolunga n. art. 428950, cavo per la trasmissione dati n. art. 498941, anello di azzeramento n. art. 484030, pannello truciolare per supporto per micrometro n. art. 428951.

Ricevitore radio i-wi Stick n. art. 498912 Dim. STICK.

#### **Descrizione tecnica**

Alimentazione	Funzionamento a batteria
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032

## Scheda tecnica

Grado di protezione IP	IP 65
Campo di misura	50 - 60 mm
Lettura	0,001 mm
Numero di batterie contenute	1
Profondità di misura standard	79 mm
Limite di errore	0,005 mm
Dimensione a	0,5 mm
Norma	DIN 863
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Porta USB
Interfaccia	Sistema radio i-wi MAHR
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Funzione di PRESET	sì
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per interni a 3 punti

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/428934-50-60>