



Maschera per saldatura auto-oscurante optrel® helix clt, Modello: HELIX



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	097976 HELIX
GTIN	7640429872456
Classe articolo	09U

Descrizione

Esecuzione:

La maschera per saldatura auto-oscurante optrel® helix clt è dotata di una **visiera trasparente sollevabile** per passare rapidamente alla fase di rettifica oppure ad altri lavori. L'unità interna ad oscuramento automatico con sezione del nasello brevettata avvicina la lente di protezione antiriflesso agli occhi consentendo pertanto un **campo visivo più ampio** rispetto alle cassette ad oscuramento automatico standard. Visione piacevolmente limpida e fedele ai colori grazie alla **luminosità del livello di protezione 2**. Il **copricapo optrel IsoFit®** consente un adattamento tridimensionale a qualsiasi forma della testa, dalla taglia S alla XL.

Livelli di oscuramento: 4 – 12.

- **Livello chiaro: 2**
- **Con accumulatore al litio-polimero da 280 mAh, ricaricabile tramite presa micro USB e cella solare (durata della batteria da 300 a 500 cicli di ricarica)**
- **Colore: nero**
- **Campo visivo del filtro per saldature: a seconda della regolazione del copricapo, da 2,3 a 6,3 volte il campo visivo di una cassetta a oscuramento automatico standard industriale da 100 x 50 mm**

Uso:

Saldatura MIG/MAG, a elettrodo, WIG e al plasma

Norma:

Scheda tecnica

EN 175; EN 379; EN 166.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione a batteria
Serie	optrel® helix clt
Tempo di commutazione da chiaro a scuro	0,1 ms
Classificazione a norma EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Numero di batterie contenute	1
Tempo di commutazione da scuro a chiaro	100 - 2000 ms
Tipo di prodotto	Maschera per saldature

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/097976-HELIX>