



Smerigliatrice angolare a batteria da 18 V, per Ø disco di 125 mm, con batteria, con avvio dolce e blocco contro il riavvio, in valigetta



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-------------------|
| Numero d'ordine | 077140 4933493416 |
| GTIN | 4058546482879 |
| Classe articolo | 03L |

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare a batteria FUEL™ Milwaukee da 18 V / 5,0 Ah:

- **motore senza spazzole di lunga durata, bloccaggio dell'albero portamola, regolazione rapida del carter.**
- **Sistema di sostituzione veloce FIXTEC integrato per sostituire rapidamente il disco, senza utensili.**

Smerigliatrice angolare a batteria M18™ HIGH OUTPUT™ con diametro di 125 mm e potenza equivalente a quella di una smerigliatrice da 1750 W.

Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi a partire da n. art. 073809 e n. art. 073840.

Descrizione tecnica

| | |
|---|-----------------------|
| Numero di batterie contenute | 1 |
| Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 18 V |
| Vibrazione massima a norma EN | 3,4 m/s ² |
| Ø Massimo disco | 125 mm |
| Blocco contro il riavvio | sì |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |

Scheda tecnica

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Sovraccarico | sì |
| Kickback-stop | sì |
| Denominazione originale prodotto | M18FHSAG125XB2-802X |
| Peso | 3,5 kg |
| Profondità massima di taglio | 33 mm |
| Capacità batteria | 8 Ah |
| Tensione batteria | 18 V |
| Dispositivo di uomo morto | no |
| Numero massimo giri | 9000 min ⁻¹ |
| Avvio dolce | sì |
| Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |