



Set per l'impiego universale Kraftform Compact VDE 24, Numero pezzi: 24



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	667264 24
GTIN	4013288234148
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform con funzione di cricchetto e dentatura fine per un angolo di serraggio ridotto. Disco reversibile semplice da utilizzare. Allentare e stringere la vite, anche in assenza di resistenza, utilizzando la "funzione di attorcigliamento". Protezione antiscivolo esagonale contro un eventuale slittamento. Impugnatura a T a cricchetto Kraftform con bussola a ruota libera e quadro di manovra esterno (1/4 pollice).

Contenuto complessivo **completamente isolato fino a 1000 V** a norma **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Contenuto:

Lame per intaglio: cad. 1 pz. Dim. 0,4x2,5; 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,2x6,5 mm

Lame per viti Phillips: Dim. 1; 2

Lame per viti Pozidriv: Dim. 1; 2

Lame per viti Torx®: Dim. TX15; TX20; TX25

Bussole da 1/4 pollice, per esagono esterno: Dim. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

Lama adattatrice, quadro di manovra esterno 1/4 pollice: 1 pz.

Impugnatura a T Kraftform con funzione di cricchetto: 1 pz.

Impugnatura Kraftform con funzione di cricchetto: 1 pz.

Impugnatura Kraftform per lame intercambiabili n. art. 667411: 1 pz.

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Giravite per viti Pozidriv
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di manovra	Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Numero pezzi	24
Tipo di prodotto	Giravite

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/667264-24>