



Mandrino portafrese, SK 40 A = 52, Mandrino di Ø d1: 32mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302500 32
GTIN	4250122600794
Classe articolo	36E

Descrizione

Esecuzione:

Filetto interno per codolo.

Uso:

Con chiavetta – per frese **con scanalatura longitudinale**, per es. DIN 841.

Con anello di trascinamento – per frese con **scanalatura trasversale**, DIN 1880.

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

chiave speciale n. art. 309840.

Descrizione tecnica

Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	32
Chiave speciale adatta n. art. 309840	32
Mandrino di Ø d ₁	32 mm
Filettatura M	M16
Lunghezza mandrino portafresa L ₃ con anello di trascinamento	24 mm
Lunghezza complessiva L	169 mm
Sporgenza totale Dim. A	52 mm
Lunghezza mandrino portafresa L ₄	38 mm

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	32
Ø Attacco D ₁	32 mm
Adattatore	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Norma attacco	DIN 2080
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Tipo di prodotto	Attacchi frese

Accessori

Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Vite di serraggio per fresa Per Ø mandrino 32 mm	309860 32
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Chiave di serraggio ER Per mandrini a pinza ER 32	309680 32
Chiave di serraggio ER attacco da 1/2 pollice Per mandrini a pinza ER 32	309700 32
Codolo Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Chiave speciale Per Ø mandrino 32 mm	309840 32
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Anello di trascinamento Per Ø mandrino 32 mm	309870 32