

**WEKEM®****Nastro di tenuta in teflon, 12 m, Modello: GOLD****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083319 GOLD
GTIN	4260205360040
Classe articolo	08G

**Descrizione****Esecuzione:**

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all'aria, all'acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un **contatto completo con la superficie** garantisce una **tenuta al 100%**. Durante il montaggio prima dell'indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole. Particolarmente robusto, a tenuta ed elastico, di ottima qualità, per tutti i tipi di filettatura. Adatto per propano, butano, metano, benzene e combustibili, range di temperature compreso tra  $-240\text{ °C}$  e  $+260\text{ °C}$ .

**Uso:**

Utilizzabile fino a circa 100 bar a seconda del mezzo, del tubo e delle dimensioni della filettatura (autoverifica necessaria) e fino a max. 16 bar con una temperatura di  $200\text{ °C}$ .

**Nota:**

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.

**Descrizione tecnica**

Spessore	0,1 mm
----------	--------

Larghezza	12 mm
Per tipo di filettatura	tutti
Denominazione originale prodotto	GT
Durata dalla data di produzione	60 mese
Lunghezza	12 m
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Colore	giallo
Campo di impiego temperatura	-240 - 260 °C
Base chimica	Politetrafluoroetilene (PTFE)
Caratteristica	nessun potere adesivo
Caratteristica	non soggetto a infragilimento
Caratteristica	ignifugo
Attributo del nome del prodotto	12 m
Tipo di prodotto	Nastro di tenuta