

Garant**Barra alesatrici Master Mute A... STFCR 90°, per inserti TC., destra****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265024 32/16
GTIN	4069515037983
Classe articolo	29E

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo rotondo senza superficie di serraggio.

Nota:

Possibilità di accorciare la barra alesatrice fino a una lunghezza pari a L_{min} . Utilizzo **solo con passaggio interno del lubrorefrigerante** (termostabilità fino a max. 100 °C).

Descrizione tecnica

Norma	Norma interna
Misura inserto	16 mm
Ø Codolo D_s	32 mm
Vite per sottopiacchetta	269013 8
Set di viti per inserti	269028 50
Spostamento centrale L_3	22 mm
Inserto adatto	TC.. 16T3..
Angolo di regolazione κ	90 grado
Codice ISO portautensile	A32X STFCR/L16
Sottopiacchetta	269005 19
Sporgenza totale L_1	192 mm
Serie	Master Mute
Ø Preforatura minimo D_{min}	40 mm

Scheda tecnica

Lunghezza complessiva L	288 mm
L _{min}	192 mm
Tipo di impiego	a destra
Forma del codolo	Acciaio
Oscillazione	evaporato
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/265024-32/16>