



Set di guanti monouso TouchNTuff® 92-600, Misure guanti da lavoro: 11



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094721 11
GTIN	10076490645080
Classe articolo	04P

Descrizione

Esecuzione:

Set di guanti monouso **in scatola**. Categoria III. Senza polvere.
TouchNTuff® 92-600. Senza lattice - nessun rischio di allergia tipo I. Superficie esterna del guanto liscia. Omologato per il contatto con gli alimenti. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374; Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374

Descrizione tecnica

Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Caratteristiche guanti	senza lattice
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
EN 374	modello B (JKPT)
Resistenza alle sostanze chimiche	JKPT
EN 388	1XXXX

Scheda tecnica

Materiale	Nitrile
Grado di protezione	Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Grado di protezione	Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374
Materiale supporto	Nitril
Rivestimento	Nitril
Spessore	0,13 mm
Lunghezza	240 mm
Contenuto	100
Peso	3,1 g
Colore	verde
Campo di applicazione	Precisione
AQL	1,5
Utilizzo	monouso
Tipo di prodotto	Guanto monouso