

Mitutoyo

Durometro Rockwell, Modello: HR-210



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	495080 HR-210
GTIN	4550501372022
Classe articolo	44F

Descrizione

Esecuzione:

Durometro Rockwell HR-210 facile da usare. Il carico di prova applicato in modo motorizzato riduce l'influsso dell'operatore sulla misurazione. Display analogico. Cambio manuale del peso per il carico di prova totale.

Norma:

ISO 6508-2, JIS B 7726

Fornitura:

Incidine piatta Ø 64 mm, incidine a V Ø 40 × 30 mm, livella ad acqua.

Accessori speciali:

Penetratore diamantato con certificato di taratura DAkkS n. art. 495092, cavo di alimentazione n. art. 495093, piastre di confronto per la durezza.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,5 HR
Utilizzo	Manuale
Larghezza max. campione	165 mm

Scheda tecnica

Display	Comparatore analogico
Peso	69 kg
Altezza	1010 mm
Lunghezza	780 mm
Altezza max. campione	180 mm
Larghezza	680 mm
Scale Rockwell	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Procedura	Rockwell
Precarico carico di prova	98,07 N
Carico principale carico di prova	588,4 N
Carico principale carico di prova	980,7 N
Carico principale carico di prova	1471 N
Norma	JIS B 7726
Norma	ISO 6508-2
Taratura	Prezzo su richiesta
Tipo di prodotto	Durometro