



Nastro di tela abrasiva in tessuto non tessuto (A) DF-BL, 13x305 mm, Confronto granulometrico: 180



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	558485 180
GTIN	2050002086531
Classe articolo	53M

Descrizione

Esecuzione:

Tela di nylon sintetico con grana abrasiva in legante di resina sintetica, elevata durata, **finitura superficiale uniforme, ridotto sviluppo di calore.**

Nastro in tela flessibile per l'utilizzo su macchine a conduzione manuale.

Uso:

Per eseguire lavori di sbavatura, opacizzazione e finitura. Il **supporto in tessuto poco elastico** è particolarmente adatto a sopportare sollecitazioni molto forti sulle macchine ad aria compressa.

Descrizione tecnica

Esecuzione	A medium
Serie	DF-BL
Confronto granulometrico	180
Colore	rosso
Grado di finezza	medio

Scheda tecnica

Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva	13 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva	305 mm
Attributo del nome del prodotto	13x305 mm
Denominazione originale prodotto	DF-BL
Tipo di prodotto	Nastro di tela abrasiva in tessuto

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Al/Mg	idonea	20-25 m/s	
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	20 m/s	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	20 m/s	P
Acciaio < 55 HRC	idonea	20 m/s	H
Acciaio < 60 HRC	idonea	20 m/s	H
Acciaio < 67 HRC	idonea	20 m/s	H
INOX	idonea	20 m/s	
Ti	idonea	20 m/s	
GG(G)	idonea	20 m/s	K
CuZn	idonea	20 m/s	N
Alluminio, CFRP	idonea	20 m/s	
Legno	idonea	20 m/s	
Vernice	idonea	20 m/s	
Uni	idonea	20 m/s	
a secco	idonea		