

**Punta per pantografo, HSS Co 10, D × Lunghezza: 2X40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	295040 2X40
GTIN	4045197188120
Classe articolo	22E

Descrizione**Esecuzione:**

HSS Co 10 (cobalto al 10%). **Punta per pantografo con tagliente diritto**, rettificata con tolleranza **h8**. Bisezione prerettificata, sovrametallo 0,2 mm.

Uso:

Per incidere e copiare nella realizzazione di utensili e sagome.

Descrizione tecnica

Lunghezza	40 mm
Ø D	2 mm
Lunghezza tagliente	3,5 mm
Materiale da taglio	HSS Co 10
Tipo di prodotto	Barretta