

**Cilindretto, HMI, D × Lunghezza: 6X100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	295030 6X100
GTIN	4045197188038
Classe articolo	22E

**Descrizione****Esecuzione:**

Barrette con estremità diritte e ortogonali.

**Metallo duro integrale.** Cilindretti di precisione. Rettificato entro la tolleranza **h6**.

**Uso:**

Per tornitura, alesatura, esecuzione di gole, ecc.; particolarmente adatte come materiale grezzo per la produzione di profilati in acciaio.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza	100 mm
Ø D	6 mm
Materiale da taglio	HMI
Tipo di prodotto	Barretta