



Mandrini per punte corte Forma A, SK 40, Campo di serraggio: 1-13mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	302540 1-13
GTIN	4045197307668
Classe articolo	37D

Descrizione

Esecuzione:

Per rotazione oraria e antioraria. Filetto interno per codolo.

Uso:

Serraggio di punte, svasatori e alesatori su fresatrici.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	1 - 13 mm
Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Ø Esterno D	43 mm
Chiavi di serraggio di ricambio	SW6
Adattatore	SK 40
Norma attacco	DIN 2080
Forma	A
Coppia di serraggio max. M_{dmax}	≤ 14 Nm
Tipo di prodotto	Mandrini per punte corte

Accessori

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codolo Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codolo Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T Esagono 6 mm	627481 6
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
	308630 40

CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40