

Garant**SC.T 120408, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260766 HB7020
GTIN	4045197699770
Classe articolo	21G

Descrizione

SC.T 120408 HB7020 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,3 mm/gir,

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	SM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Tipo	HB7020

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura