

**Mandrini per punte corte Forma A, SK 40, Campo di serraggio: 2,5-16mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 302540 2,5-16 |
| GTIN | 4045197307675 |
| Classe articolo | 37D |

Descrizione**Esecuzione:**

Per rotazione oraria e antioraria. Filetto interno per codolo.

Uso:

Serraggio di punte, svasatori e alesatori su fresatrici.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Sporgenza totale Dim. A | 97 mm |
| Campo di serraggio | 2,5 - 16 mm |
| Ø Esterno D | 56 mm |
| Chiavi di serraggio di ricambio | SW6 |
| Adattatore | SK 40 |
| Norma attacco | DIN 2080 |
| Forma | A |
| Coppia di serraggio max. $M_{d\max}$ | ≤ 14 Nm |
| Tipo di prodotto | Mandrini per punte corte |

Accessori

| | |
|---|------------|
| Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40 | 308650 40 |
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308790 40 |
| Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40 | 308610 40 |
| Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308635 40 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308765 40 |
| CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40 | 308630 40 |
| Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308660 40 |
| Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40 | 308620 40 |
| CodoloForma B Adatti per coni 40 | 308640 40 |
| Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40 | 308820 40 |
| Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308806 40 |
| Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308785 40 |
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308795 40 |
| Chiave maschio esagonale, con impugnatura a T Esagono 6 mm | 627481 6 |
| Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308700 40 |
| Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40 | 308605 40 |
| CodoloForma A Adatti per coni 40 | 308600 40 |
| Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40 | 308830 40 |
| Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308802 40 |
| Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40 | 308615 40 |
| CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M | 308670 40M |
| CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40 | 308625 40 |

Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40

308801 40

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40

308740 40

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308760 40