

WEKEM®**Nastro di tenuta in teflon, 12 m, Modello: FINE****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083319 FINE
GTIN	4260205360019
Classe articolo	08G

Descrizione**Esecuzione:**

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all'aria, all'acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un **contatto completo con la superficie** garantisce una **tenuta al 100%**. Durante il montaggio prima dell'indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.

Uso:

Nastro a tenuta per raccordi filettati FRp con PTFE, utilizzabile fino a 3/8 pollice in presenza di: aria, azoto, gas fino a max. 5 bar, gas liquido, acqua potabile fino a 100 bar (fino a max. 16 bar con una temperatura di 200 °C).

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.

Descrizione tecnica

Spessore	0,1 mm
Denominazione originale prodotto	FRp

Per tipo di filettatura	fine
Larghezza	12 mm
Campo di impiego temperatura	-240 °C
Lunghezza	12 m
Colore	bianco
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Durata dalla data di produzione	60 mese
Base chimica	Politetrafluoroetilene (PTFE)
Caratteristica	ignifugo
Caratteristica	non soggetto a infragilimento
Caratteristica	nessun potere adesivo
Attributo del nome del prodotto	12 m
Tipo di prodotto	Nastro di tenuta