



## Mandrino portautensili Forma ADB, BT 40 A = 100, Ø di serraggio D1: 8mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 302610 8      |
| GTIN            | 4250122612766 |
| Classe articolo | 36E           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Tutti i codoli bruniti.

#### Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

#### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

### Descrizione tecnica

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Sporgenza totale Dim. A                      | 100 mm                            |
| Ø Attacco D <sub>1</sub>                     | 8 mm                              |
| Vite di serraggio di ricambio n. art. 309900 | 8                                 |
| Ø Esterno D                                  | 28 mm                             |
| Adattatore                                   | BT 40 A = 100                     |
| Norma  | DIN 6359                          |
| Norma attacco                                | ISO 7388-2                        |
| Norma attacco                                | JIS B6339                         |
| Forma  | ADB                               |
| Qualità equilibratura G con numero di giri   | G 6,3 con 15000 min <sup>-1</sup> |

|  |          |
|--|----------|
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm   |
| Strategia di truciolatura              | HPC      |
| Tipo di prodotto                       | Mandrino |

## Accessori

|   |           |
|---|-----------|
| Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308785 40 |
| Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40                | 308802 40 |
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308790 40 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308765 40 |
| Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40                | 308806 40 |
| Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308801 40 |
| Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40        | 308820 40 |
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308795 40 |
| Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40                             | 308830 40 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308760 40 |
| Vite di serraggio di ricambio Per mandrini con Ø di serraggio D1 8 mm               | 309900 8  |