


SCMT 09T304 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX130

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260792 HBX130
GTIN	4045197670649
Classe articolo	22D

Descrizione

SCMT 09T304 Set da 10 pezzi HBX130 Tipo: HBX130

Rompitrucioli: MM

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 3,75 mm

Avanzamento f : 0,08 - 0,36 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 200 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	MM
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,08 - 0,36 mm/gir,
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,1 - 3,75 mm
Tipo	HBX130
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 m/min

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Barra alesatrice
Codice ISO Inserto	SCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione degli inserti	neutro