



## Laser a linee incrociate autolivellante LINO, Modello: L6G

### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 468486 L6G    |
| GTIN            | 7640110699942 |
| Classe articolo | 47C           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Alloggiamento compatto e robusto in plastica, con protezione antipolvere e antispruzzo. **Con linee laser di colore verde per una perfetta visibilità. Visibilità migliore fino al 400% rispetto al raggio laser rosso.**

Laser multilinea autolivellante con 3× linee laser a 360°. Una linea laser orizzontale a 360° e due linee laser verticali a 360°. Linee laser sottili, nitide e ben visibili. Potenza del laser regolabile su 3 livelli per una migliore visibilità o un tempo di esercizio maggiore. Autolivellamento su lunghe distanze in posizioni inclinate. Risparmio di tempo grazie alla semplice regolazione del punto a piombo. Punto a piombo fisso grazie alla base integrata. Orientamento semplice e preciso delle linee laser di  $\pm 10^\circ$ . Funzione di salvataggio delle impostazioni personali. Protezione contro gli spruzzi d'acqua e la polvere. Il sistema di alimentazione triplo consente di lavorare senza interruzioni. Azionabile a scelta con batteria agli ioni di litio, batterie AA o alimentatore.

#### Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Batteria agli ioni di litio, caricabatterie con adattatore di rete, supporto batteria, bersaglio laser, adattatore magnetico TWIST 250, adattatore da parete UAL 130, fune di protezione anticaduta, custodia.

### Descrizione tecnica

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Peso             | 530 g                    |
| Tipo di batteria | Ioni di litio            |
| Alimentazione    | Funzionamento a batteria |
| Alimentazione    | alimentazione a batteria |
| Alimentazione    | Alimentazione di rete    |

## Scheda tecnica

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Campo di livellamento        | ± 4 grado                |
| Diametro con ricevitore      | 140 m                    |
| Altezza                      | 110 mm                   |
| Grado di protezione IP       | IP 54                    |
| Profondità                   | 100 mm                   |
| Larghezza                    | 60 mm                    |
| Serie                        | LINO                     |
| Durata batterie              | 11 h                     |
| Filettatura per treppiede    | 1/4 UNC pollici          |
| Portata con ricevitore       | 70 m                     |
| Colore del laser             | verde                    |
| Limite di errore             | ±0,2 mm/m                |
| Numero di batterie contenute | 1                        |
| Portata                      | 35 m                     |
| Tipo di prodotto             | Laser a linee incrociate |