



### Pinze regolabili frontali TwinGrip® bonderizzato, Lunghezza complessiva: 150mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	705991 150
GTIN	4003773089353
Classe articolo	73F

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Speciale forma della testa ultrasottile per punti stretti. **Snodo passante** (= guida doppia) e fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Microregolazione a scatto mediante pulsante a molla, per un adattamento preciso dell'ampiezza di presa. Funzione di presa frontale e laterale. Pinza bonderizzata grigia, testa lucidata, denti ulteriormente temprati a induzione (circa 61 HRC). Manici rivestiti in plastica.

##### Uso:

Presa frontale sicura anche di pezzi piani grazie alla struttura a tre punti. Presa, serraggio e allentamento anche di teste di viti bonificate, nonché perni e viti usurati.

##### Materiale:

Acciaio elettrico al cromo-vanadio, forgiato.

#### Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	150 mm
Larghezza ganasce	9 mm
Lunghezza griffe	21 mm
Serie	TwinGrip®
Apertura per esagono	16 mm
Numero di scatti della regolazione micrometrica	3
Apertura per tubi	5/8 pollici

## Scheda tecnica

Esecuzione ganasce	Struttura a 3 punti
Impugnatura	rivestiti in plastica
Materiale	Acciaio elettrico al cromo-vanadio
Tipo di prodotto	Pinza regolabile per tubi