

**Barretta rettangolare, HSS Co 10, Altezza × Larghezza: 25X12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	295060 25X12
GTIN	4045197271358
Classe articolo	22E

Descrizione**Esecuzione:**

Barrette con estremità diritte e ortogonali.

Altezza e larghezza: Tolleranza **h14**. **HSS Co 10** (cobalto al 10 %).

Barrette a sezione rettangolare a norma DIN 4964, forma D.

Uso:

Per tornitura, alesatura, esecuzione di gole, ecc.; particolarmente adatte come materiale grezzo per la produzione di profilati in acciaio.

Descrizione tecnica

Larghezza	12 mm
Lunghezza	200 mm
Altezza	25 mm
Materiale da taglio	HSS Co 10
Tipo di prodotto	Barretta