



Set di seghe a tazza in bimetallo Power Change Plus, Modello: 19-83



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	589820 19-83
GTIN	6949509240682
Classe articolo	54B

Descrizione

Esecuzione:

Set di seghe a tazza in bimetallo con sistema Power Change Plus nei diametri più comuni. Inclusi attacco esagonale e punte da centro in HSS in valigetta di plastica.

Sega a tazza: sega a tazza in **HSS-bimetallo** estremamente robusta e di lunga durata.

Dentatura progressiva per garantire un taglio rapido e un'evacuazione dei trucioli ottimale. Il sistema **Power Change Plus** consente di effettuare il cambio in modo rapido senza adoperare gli strumenti della sega a tazza. Massima profondità di taglio per tutte le dimensioni **44 mm**.

Attacco: L'**attacco Power Change Plus** permette l'alloggiamento senza strumenti di seghe a tazza e punte da centro.

Punte da centro: punte da centro **HSS-Co** per acciaio e INOX. Serraggio senza strumenti nell'attacco.

Nota:

Sono necessari l'adattatore a serraggio rapido Power Change Plus e una punta da centro adatta. Questi prodotti sono disponibili nel nostro eShop con i seguenti codici articolo: Adattatore a serraggio rapido Power Change Plus: n. art. 589795 Dim. 14-152 e n. art. 589796 Dim. 14-152
Punta da centro con molla di espulsione: n. art. 589805 Dim. HSS-CO.

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

Numero di punte da centro	2
Ø Seghe a tazza	19; 25; 38; 44; 68; 83 mm
Numero di attacchi	1
Numero pezzi	9
Tipo di prodotto	Sega da traforo