

Garant
Barra alesatrice HM, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/11mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260919 12/11
GTIN	4045197653406
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	E12M STFCCR/L11
Inserto adatto	TC.. 1102..
Spostamento centrale L ₃	8 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	15 mm
Misura inserto	11 mm
Lunghezza della testina L ₁	20 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Lunghezza complessiva L	150 mm
Altezza di serraggio L ₂	11,5 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Ø Codolo D _s	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500