

**SCMT 120408 Set da 10 pezzi, Tipo: HBX020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260796 HBX020
GTIN	4045197670663
Classe articolo	22D

**Descrizione**

SCMT 120408 Set da 10 pezzi HBX020 Tipo: HBX020

Rompitrucioli: PM

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

Avanzamento  $f$ : 0,08 - 0,36 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 80 - 300 m/min

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Rompitrucioli	PM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,08 - 0,36 mm/gir,
Tipo	HBX020
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 300 m/min

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Serie	Portainseriti con bloccaggio a vite
Serie	Barra alesatrice
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione degli inserti	neutro