



Vasca per pulizia a ultrasuoni Elmasonic Xtra, Modello: 12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082006 12
GTIN	4250004112544
Classe articolo	045

Descrizione

Esecuzione:

Potente sistema di pulizia a ultrasuoni della serie Elmasonic xtra per un uso intensivo.

- **Maggiore efficacia degli ultrasuoni grazie alla funzione Dynamic automatica.**
- **Modalità Eco commutabile per una pulizia delicata e un risparmio energetico ottimale.**
- **Funzione Sweep integrata per una distribuzione uniforme dell'effetto ultrasonico nell'intero bagno di pulizia.**
- **Regolazione del tempo e della temperatura a seconda delle specifiche esigenze.**
- **Pannello di controllo ben strutturato e protetto dagli spruzzi d'acqua.**
- **Disattivazione automatica di sicurezza.**

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta. I cestelli adatti si trovano al n. art. 082101. I detersivi per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi si trovano ai n. art. 088015 – n. art. 088019.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	Xtra 120
Lunghezza cestello	245 mm
Altezza vaschetta di pulizia	190 mm
Volume di lavoro consigliato	12,1 l
Lunghezza degli strumenti	500 mm
Peso	11,3 kg

Scheda tecnica

Volume	14,2 l
Larghezza degli strumenti	315 mm
Potenza massima degli ultrasuoni	880 W
Tensione nominale	220 - 240 V
Capacità di riscaldamento	800 W
Larghezza cestello	195 mm
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni