



## Vasca per pulizia a ultrasuoni Elmasonic Xtra, Modello: 18



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082006 18
GTIN	4250004112551
Classe articolo	04S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Potente sistema di pulizia a ultrasuoni della serie Elmasonic xtra per un uso intensivo.

- **Maggiore efficacia degli ultrasuoni grazie alla funzione Dynamic automatica.**
- **Modalità Eco commutabile per una pulizia delicata e un risparmio energetico ottimale.**
- **Funzione Sweep integrata per una distribuzione uniforme dell'effetto ultrasonico nell'intero bagno di pulizia.**
- **Regolazione del tempo e della temperatura a seconda delle specifiche esigenze.**
- **Pannello di controllo ben strutturato e protetto dagli spruzzi d'acqua.**
- **Disattivazione automatica di sicurezza.**

#### Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta. I cestelli adatti si trovano al n. art. 082101. I detersivi per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi si trovano ai n. art. 088015 – n. art. 088019.

### Descrizione tecnica

Peso	13,2 kg
Potenza massima degli ultrasuoni	1040 W
Larghezza cestello	255 mm
Capacità di riscaldamento	1000 W
Denominazione originale prodotto	Xtra 180
Lunghezza degli strumenti	530 mm
Tensione nominale	220 - 240 V

## Scheda tecnica

Volume di lavoro consigliato	16,7 l
Volume	19,7 l
Larghezza degli strumenti	380 mm
Altezza vaschetta di pulizia	190 mm
Lunghezza cestello	275 mm
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni