



Vasca per pulizia a ultrasuoni Elmasonic Xtra, Modello: 6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	082006 6
GTIN	4250004112520
Classe articolo	04S

Descrizione

Esecuzione:

Potente sistema di pulizia a ultrasuoni della serie Elmasonic xtra per un uso intensivo.

- **Maggiore efficacia degli ultrasuoni grazie alla funzione Dynamic automatica.**
- **Modalità Eco commutabile per una pulizia delicata e un risparmio energetico ottimale.**
- **Funzione Sweep integrata per una distribuzione uniforme dell'effetto ultrasonico nell'intero bagno di pulizia.**
- **Regolazione del tempo e della temperatura a seconda delle specifiche esigenze.**
- **Pannello di controllo ben strutturato e protetto dagli spruzzi d'acqua.**
- **Disattivazione automatica di sicurezza.**

Nota:

Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta. I cestelli adatti si trovano al n. art. 082101. I detergenti per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi si trovano ai n. art. 088015 – n. art. 088019.

Descrizione tecnica

Capacità di riscaldamento	400 W
Lunghezza cestello	255 mm
Larghezza degli strumenti	215 mm
Volume di lavoro consigliato	5,1 l
Peso	7,9 kg
Potenza massima degli ultrasuoni	640 W

Scheda tecnica

Tensione nominale	220 - 240 V
Altezza vaschetta di pulizia	150 mm
Volume	6,3 l
Lunghezza degli strumenti	500 mm
Denominazione originale prodotto	Xtra 60
Larghezza cestello	105 mm
Tipo di prodotto	Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni