

**LOCTITE****Frenafiletti stick, 19 g, Denominazione originale prodotto: 248**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083300 248
GTIN	5010266382678
Classe articolo	04L

## Descrizione

### Esecuzione:

L'utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

**Stick** con sigillante per viti **pastoso**, minor consumo di colla, senza gocciolamento.

Sigillante per viti pastoso.

### Uso:

**Resistenza bassa** – distacco facile con attrezzi normali.

**Resistenza media** – distacco con attrezzi normali.

**Alta resistenza** – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C). Stick: di media resistenza, adatto a tutti i metalli e ai materiali passivi.

### Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il serrafiletti. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art. 083344 Dim. 50.

## Descrizione tecnica

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
-------------------------------------	--------------------------

Denominazione originale prodotto	LOCTITE 248
Momento di scollamento minimo	17 Nm
Per misura del filetto M fino a	M50
Colore	blu
Base chimica	Estere dimetacrilato
adatto per campo d'impiego	Frenafilletti
adatto per campo d'impiego	tutti i raccordi filettati
Temperatura di immagazzinamento	8 - 21 °C
adatto per materiale	Metallo
Campo di impiego temperatura	-55 - 150 °C
Capacità	19 ml
Forma	pastoso
Durata dalla data di produzione	48 mese
Caratteristica	Colla anaerobica
Caratteristica	Colla monocomponente
Caratteristica	sigillante
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	impedisce il grippaggio
Completamente indurito dopo	6 h
Resistenza manuale secondo	5 min
Smontaggio	con attrezzo standard
Classe di resistenza	Resistenza media
Spessore	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Attributo del nome del prodotto	19 g
Tipo di prodotto	Frenafilletti