

**Barretta trapezoidale, HSS Co 10, Altezza × Larghezza: 10X2,5Lmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	295080 10X2,5L
GTIN	4045197271389
Classe articolo	22E

Descrizione**Esecuzione:**

Barrette con estremità diritte e ortogonali.

Altezza e larghezza: Tolleranza **h14. HSS Co 10** (cobalto al 10 %).

Barrette a sezione trapezoidale a norma DIN 4964, forma E.

Uso:

Per tornitura, alesatura, esecuzione di gole, ecc.; particolarmente adatte come materiale grezzo per la produzione di profilati in acciaio.

Descrizione tecnica

Lunghezza	125 mm
Altezza	10 mm
Larghezza	2,5 mm
Materiale da taglio	HSS Co 10
Tipo di prodotto	Barretta