

Garant
Barra alesatrice HM, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/11mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260918 10/11
GTIN	4045197653369
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Ø Preforatura minimo D_{min}	12 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Codice ISO portautensile	E10K STFCCR/L11
Inserto adatto	TC.. 1102..
Spostamento centrale L_3	6 mm
Lunghezza della testina L_1	16 mm
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L_2	9,6 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Ø Codolo D_s	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500