

Garant

Armadio guardaroba con chiusura a cilindro, Numero di armadietti: 8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	949031 8
GTIN	4069515040457
Classe articolo	91G

Descrizione

Esecuzione:

Il corpo degli armadi guardaroba è dotato di tappi terminali in plastica nel fondo e uno zoccolo rimovibile sul lato anteriore. Pareti posteriori con fessure di aerazione, porte con porta-asciugamani e targhetta per nome. La battuta della porta può essere spostata facilmente da destra a sinistra con poche operazioni.

Con serratura a cilindro nella maniglia.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza	800 mm
Norma	DIN 4547

Scheda tecnica

cad. Armadietto larghezza utile	342 mm
Altezza	1850 mm
Esecuzione serratura	Serratura a cilindro
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera
Numero di armadietti	8
cad. Armadietto altezza utile	370 mm
Pannello di copertura obliquo	no
Peso	76 kg
Esecuzione struttura portante	Piedini in alluminio
Profondità	520 mm
Targhetta per nome	sì
Possibilità di verniciatura speciale	sì
Fessura di aerazione parete posteriore	sì
cad. Armadietto profondità utile	472 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	225 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo di prodotto	Armadio a cassette di custodia

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/949031-8>