

Garant

Armadio guardaroba con chiusura a cilindro, Numero di armadietti: 4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	949025 4
GTIN	4069515040532
Classe articolo	91G

Descrizione

Esecuzione:

Il corpo degli armadi guardaroba è dotato di tappi terminali in plastica nel fondo e uno zoccolo rimovibile sul lato anteriore. Pareti posteriori con fessure di aerazione, porte con porta-asciugamani e targhetta per nome. La battuta della porta può essere spostata facilmente da destra a sinistra con poche operazioni.

Con serratura a cilindro nella maniglia.

Appendiabiti con 3 ganci per armadietto.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Targhetta per nome	sì
Peso	68 kg

Scheda tecnica

Larghezza	800 mm
Per casco integrale	sì
Esecuzione serratura	Serratura a cilindro
Numero di appendiabiti	1
Altezza	1850 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera
cad. Armadietto altezza utile	780 mm
cad. Armadietto profondità utile	472 mm
Esecuzione struttura portante	Piedini in alluminio
Profondità	520 mm
Fessura di aerazione parete posteriore	sì
Pannello di copertura obliqua	no
Possibilità di verniciatura speciale	sì
Numero di armadietti	4
cad. Armadietto larghezza utile	342 mm
Fessura di aerazione sportello	no
Norma	DIN 4547
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	225 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo di prodotto	Armadio guardaroba

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/949025-4>