

**Garant****Barra alesatrice HM, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 12/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260918 12/11
GTIN	4045197653376
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Ø Preforatura minimo $D_{min}$	15 mm
Codice ISO portautensile	E12M STFCCR/L11
Spostamento centrale $L_3$	8 mm
Lunghezza della testina $L_1$	20 mm
Misura inserto	11 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Inserto adatto	TC.. 1102..
Lunghezza complessiva L	150 mm
Altezza di serraggio $L_2$	11,5 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Ø Codolo $D_s$	12 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8xD
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

---

**Accessori**

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500