

**Garant**

### Mandrino a pinza ER Mini, per ER: 16



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	309605 16
GTIN	4069515040709
Classe articolo	31Z

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Dimensioni esterne ridotte, temprati e rettificati su tutti i lati.

· **Versione temprata e rettificata su tutti i lati.**

##### Per:

**Mandrino portapinza ER Mini** n. art. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

#### Descrizione tecnica

Per ER	16 mm
Filettatura	M19x1
Lunghezza complessiva L	18 mm
Coppia di serraggio massimo	35 Nm
Ø Esterno D	22 mm
Norma	DIN 6499
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>

## Scheda tecnica

Strategia di truciolatura

HSC

Tipo di prodotto

Dado di serraggio