

**Garant**

## Mandrino a pinza ER Mini, per ER: 8



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 309605 8      |
| GTIN            | 4069515040686 |
| Classe articolo | 31Z           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Dimensioni esterne ridotte, temprati e rettificati su tutti i lati.

· **Versione temprata e rettificata su tutti i lati.**

#### Per:

**Mandrino portapinza ER Mini** n. art. 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

### Descrizione tecnica

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Per ER                                     | 8 mm                              |
| Coppia di serraggio massimo                | 12 Nm                             |
| Lunghezza complessiva L                    | 11 mm                             |
| Ø Esterno D                                | 12 mm                             |
| Filettatura                                | M10×0,75                          |
| Norma                                      | DIN 6499                          |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup> |

## Scheda tecnica

Strategia di truciolatura

HSC

Tipo di prodotto

Dado di serraggio