

Garant
Barra alesatrice in HSS, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260922 16/11
GTIN	4045197653444
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Misura inserto	11 mm
Inserto adatto	TC.. 1102..
Spostamento centrale L ₃	11 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Codice ISO portautensile	AH16Q STFCCR/L11
Lunghezza della testina L ₁	25 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	18 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Altezza di serraggio L ₂	15 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Ø Codolo D _s	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5xD
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500