

**Garant****Barra alesatrice HM, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 16/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260918 16/11
GTIN	4045197653383
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Codice ISO portautensile	E16R STFRCR/L11
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	19 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Inserto adatto	TC.. 1102..
Misura inserto	11 mm
Lunghezza della testina $L_1$	25 mm
Spostamento centrale $L_3$	10 mm
Lunghezza complessiva $L$	200 mm
Altezza di serraggio $L_2$	15,4 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

---

**Accessori**

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500