

Waldmann 

Lampada da tavolo a LED, Modello: 1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	974272 1
GTIN	4013330127282
Classe articolo	93L

Descrizione

Esecuzione:

Lampada da tavolo a LED a basso consumo energetico con asta in alluminio anodizzato e testa della lampada in plastica di colore grigio ombra. Regolabile in continuo tramite il pulsante di comando nella testa della lampada. Con robusta base in alluminio. Con trasformatore di corrente elettronico, collegabile tramite alimentatore di corrente CEE (spina tedesca, tipo F) o USB-A.

Temperatura cromatica bianco neutro di 4.000 K.

La lampada contiene lampadine a LED incorporate.

La fonte di luce può essere sostituita dal produttore. Il dispositivo può essere sostituito dall'utilizzatore.

Durata: > 50000 ore.

Valori di collegamento: 5 V (USB-A), 100 – 240 V CA (alimentatore di corrente CEE).

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 20
Tipo di fissaggio	Base

Scheda tecnica

Illuminazione regolabile	Regolazione continua
Temperatura cromatica	4000 K
Con protezione Ex	no
Lampadine sostituibili	sì
Potenza assorbita	4 W
Sporgenza braccio di supporto	588 mm
Ingresso per tipo di connettore	F
Interruttore On/Off	sì
Alimentazione	Alimentazione di rete
Lampadine	LED
Numero di LED	12
Luce colorata	bianco neutro
Altezza complessiva	670 mm
Zona ATEX	Nessuna
Base di appoggio profondità	141 mm
Larghezza struttura portante	230 mm
Tipo di prodotto	Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro