

**atlas®**

**Sandalo nero FLASH 1605 XP®, S1P, Numero di scarpa UE: 40**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092024 40
GTIN	4043692376677
Classe articolo	09B

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Scarpa di sicurezza FLASH** con tomaia high-tech che racchiude perfettamente il piede e garantisce a chi la indossa un comfort inconfondibile. Elevato ritorno energetico grazie al sistema INNOFLEX e al supporto dinamico del movimento. Ideale per pavimenti industriali duri. Calzata 10. Sistema di calzata multipla disponibile.

- **Tomaia in mesh.**
- **Regolazione permanente e attiva dell'umidità grazie alla fodera funzionale aktiv-X.**
- **Resistenza alla perforazione senza metallo con suola intermedia XP®.**
- **Puntale in alluminio.**
- **MPU® REBOUND SYSTEM, soletta che consente di scaricare la pressione con tecnologia reattiva.**
- **Sistema di suola MPU® INNOFLEX con tacche di flessione per una camminata naturale e area di attutimento nella zona del tallone per ammortizzare le forze d'urto elevate.**
- **clima-stream® per la massima traspirabilità della scarpa.**
- **Caratteristiche ESD.**

**Sandalo** con chiusura a strappo.

#### Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

### Descrizione tecnica

Resistenza antiperforazione	Tessuto
-----------------------------	---------

## Scheda tecnica

Genere	da uomo
Grado di protezione	S1P
Serie	FLASH
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Numero di scarpa UE	40
Colore	nero
Materiale puntale protettivo	Alluminio
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Caratteristica della suola	Suola con tecnologia Rebound
Tipo di prodotto	Sandali di sicurezza