

atlas[®]

Sandalo nero FLASH 1605 XP[®], S1P, Numero di scarpa UE: 37



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	092024 37
GTIN	4043692376646
Classe articolo	09B

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza FLASH con tomaia high-tech che racchiude perfettamente il piede e garantisce a chi la indossa un comfort inconfondibile. Elevato ritorno energetico grazie al sistema INNOFLEX e al supporto dinamico del movimento. Ideale per pavimenti industriali duri. Calzata 10. Sistema di calzatura multipla disponibile.

- **Tomaia in mesh.**
- **Regolazione permanente e attiva dell'umidità grazie alla fodera funzionale aktiv-X.**
- **Resistenza alla perforazione senza metallo con suola intermedia XP[®].**
- **Puntale in alluminio.**
- **MPU[®] REBOUND SYSTEM**, soletta che consente di scaricare la pressione con tecnologia reattiva.
- **Sistema di suola MPU[®] INNOFLEX** con tacche di flessione per una camminata naturale e area di attutimento nella zona del tallone per ammortizzare le forze d'urto elevate.
- **clima-stream[®]** per la massima traspirabilità della scarpa.
- **Caratteristiche ESD.**

Sandalo con chiusura a strappo.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Descrizione tecnica

Colore	nero
--------	------

Scheda tecnica

Resistenza antiperforazione	Tessuto
Grado di protezione	S1P
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Numero di scarpa UE	37
Materiale puntale protettivo	Alluminio
Genere	da uomo
Serie	FLASH
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Caratteristica della suola	Suola con tecnologia Rebound
Tipo di prodotto	Sandali di sicurezza