

**Garant**
**Barra alesatrice HM, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/11mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260919 10/11
GTIN	4045197653390
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Set di viti per inserti	269028 7
Codice ISO portautensile	E10K STFRCR/L11
Inserto adatto	TC.. 1102..
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	16 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	6 mm
Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>	12 mm
Misura inserto	11 mm
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L <sub>2</sub>	9,6 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Ø Codolo D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

## Accessori

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500