



Rivetti ciechi PolyGrip® acciaio / acciaio, confezione grande, Ø rivetto / lunghezza codolo (D / L): 4,8/15mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	771020 4,8/15
GTIN	4007081710152
Classe articolo	74D

Descrizione

Esecuzione:

I rivetti ciechi assicurano una congiunzione sicura e permanente di materiali differenti e sensibili, anche con accessibilità su un lato.

Forma della testa: Testa mezzotonda = FK; testa di grandi dimensioni = K.

Il rivetto cieco PolyGrip® per molteplici campi di serraggio è una soluzione completa quando si tratta di soddisfare requisiti complessi e impegnativi nell'ambito industriale. Che si tratti di alluminio, acciaio o acciaio legato, in ambienti interni o esterni, con materiali duri o morbidi da congiungere, diametri di foratura e tolleranze critici, PolyGrip® è quasi sempre la soluzione perfetta.

Proprietà:

Ampio campo di serraggio:

la dimensione di un rivetto PolyGrip® può sostituire fino a cinque diverse dimensioni di rivetti ciechi standard a norma DIN.

Di conseguenza puoi approfittare dei seguenti vantaggi:

- **minor numero di modelli**
- **riduzione della varietà di modelli nel magazzino**
- **riduzione del rischio di confusione e, di conseguenza, meno errori di lavorazione.**

Vantaggi:

Scheda tecnica

Economico: sostituisce fino a 5 diverse dimensioni di rivetti.

Eccellente rifollamento controllato: compensa le imprecisioni di foratura.

Bloccaggio sicuro del rivetto rimanente: nessun fastidioso rumore durante l'utilizzo.

A tenuta di spruzzi in determinate condizioni.

Testa ribadita di ampie dimensioni per un'elevata affidabilità del collegamento.

Uso:

Impiego universale.

Materiale:

Rivetto cavo – acciaio zincato; chiodo – acciaio zincato.

Raccomandazioni:

Rivetti ciechi GESIPA® – una regola generale:

spessore del materiale + diametro del gambo del rivetto = lunghezza del gambo del rivetto

Esempio:

Materiale: lamiera 3 mm + lamiera 3 mm + foratura 4 mm = lunghezza del gambo del rivetto 10 mm > Risultato: rivetto cieco 4 × 10.

Descrizione tecnica

Diametro del rivetto cavo D	4,8 mm
Materiale chiodo	Acciaio, zincato
Numero di rivetti (pezzo)	250
Serie	PolyGrip®
Forma della testa	FK
Campo di serraggio	6 - 11 mm
Lunghezza del rivetto cavo L	15 mm
Diametro del foro	4,9 mm
Materiale rivetto cavo	Acciaio, zincato
Tipo di prodotto	Rivetti