



**Rivetto cieco PolyBulb® alluminio / acciaio, confezione grande, Ø rivetto / lunghezza codolo (D / L): 4,8/11mm**



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 771030 4,8/11 |
| GTIN            | 4007081943291 |
| Classe articolo | 74D           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

I rivetti ciechi assicurano una congiunzione sicura e permanente di materiali differenti e sensibili, anche con accessibilità su un lato.

Forma della testa: Testa mezzotonda = FK; testa di grandi dimensioni = K.

PolyBulb® distribuisce la pressione di contatto in modo uniforme sul componente. È ideale per la rivettatura di componenti morbidi e fragili come le materie plastiche e i materiali compositi. Può sostituire fino a tre rivetti ciechi convenzionali e contribuire a ridurre la varietà dei pezzi e, di conseguenza, il rischio di confusione. Consente di ottenere un aspetto estetico gradevole, un fattore importante nelle aree visibili.

#### Vantaggi:

- **Ampio campo di serraggio.**
- **Testa ribadita di grandi dimensioni.**
- **Ideale per aree visibili grazie all'aspetto estetico gradevole.**
- **Rifollamento controllato per evitare lo scolorimento del bianco.**
- **Ideale per la rivettatura della plastica grazie alla resistenza alla trazione e alla forza di allentamento elevate.**
- **Rivetto rimanente bloccato per impedire rumori durante l'uso.**

#### Uso:

## Scheda tecnica

Riscaldamento, ventilazione, climatizzazione e automazione.

**Materiale:**

Rivetto cavo – lega di alluminio; chiodo – acciaio zincato.

**Raccomandazioni:**

**Rivetti ciechi GESIPA® – una regola generale:**

spessore del materiale + diametro del gambo del rivetto = lunghezza del gambo del rivetto

**Esempio:**

Materiale: lamiera 3 mm + lamiera 3 mm + foratura 4 mm = lunghezza del gambo del rivetto 10 mm > Risultato: rivetto cieco 4 × 10.

### Descrizione tecnica

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Diametro del rivetto cavo D  | 4,8 mm                   |
| Materiale chiodo             | Acciaio, zincato         |
| Campo di serraggio           | 1,5 - 6 mm               |
| Lunghezza del rivetto cavo L | 11 mm                    |
| Forma della testa            | FK                       |
| Materiale rivetto cavo       | Lega di alluminio        |
| Diametro del foro            | 4,9 mm                   |
| Numero di rivetti (pezzo)    | 250                      |
| Serie                        | Rivetti ciechi PolyBulb® |
| Tipo di prodotto             | Rivetti                  |