

Garant**Barra alesatrice in HSS, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 25/16mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260922 25/16
GTIN	4045197653468
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Inserto adatto	TC.. 16T3..
Spostamento centrale L ₃	17 mm
Ø Preforatura minimo D _{min}	28 mm
Codice ISO portautensile	AH25R STFPCR/L16
Misura inserto	16 mm
Set di viti per inserti	269028 8
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L ₂	23 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
Ø Codolo D _s	25 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5xD
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto

Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Set di viti per inserti Modello 8

269028 8

Set di viti per inserti Modello 7

269028 7

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500