

LOCTITE.**Mastici per superfici, 50 ml, ID produttore: 574**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083331 574
GTIN	4058093008973
Classe articolo	04L

Descrizione

Esecuzione:

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all'aria, all'acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un **contatto completo con la superficie** garantisce una **tenuta al 100%**. Durante il montaggio prima dell'indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.

Uso:

Per flange metalliche antidistorsione.

Nota:

Pulire le superfici con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.

Descrizione tecnica

Contrassegno di sostanza pericolosa	GHS07: Punto esclamativo
Denominazione originale prodotto	LOCTITE 574
Completamente indurito dopo	6 h

adatto per campo d'impiego	Per sigillare superfici
Durata dalla data di produzione	24 mese
Capacità	50 ml
Caratteristica	resistente all'olio
Caratteristica	resistente al glicole
Caratteristica	resistente all'acqua
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Temperatura di immagazzinamento	8 - 21 °C
adatto per materiale	Metallo
Momento di scollamento minimo	6 Nm
Viscosità dinamica	23000 mPas
Punto di infiammabilità	93,3 °C
Base chimica	Estere dimetacrilato
Forma	pastoso
Campo di impiego temperatura	-55 - 150 °C
Resistenza manuale secondo	30 min
Colore	arancione
Dimensione massima fessura	0,25 mm
Classe di resistenza	Resistenza media
Spessore	1,15 g/cm ³
Attributo del nome del prodotto	50 ml
Tipo di prodotto	Mastice