


Barra alesatrice in acciaio, destra, Ø Codolo / Misura inserto: 10/11 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260930 10/11
GTIN	4960664541775
Classe articolo	25U

Descrizione
Esecuzione:

Canale idrodinamico per migliore evacuazione dei trucioli, ridotta tendenza alla vibrazione, lavorazione stabile.

Passaggio interno per LR: sì

Ø codolo D_s : 10 mm

Codice ISO portautensile: A10L STLCR/L11

Angolo di regolazione κ : 95 grado

Inserto adatto: TC.. 1102..

Ø di preforatura minimo D_{min} : 12 mm

Spostamento centrale L_3 : 6,2 mm

Descrizione tecnica

Misura inserto	11 mm
Inserto adatto	TC.. 1102..
Ø Preforatura minimo D_{min}	12 mm
Spostamento centrale L_3	6,2 mm
Vite inserto	269022 4
Codice ISO portautensile	A10L STLCR/L11
Lunghezza complessiva L	140 mm
Altezza di serraggio L_2	9 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
Ø Codolo D_s	10 mm

Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	5×D
Norma	DIN 8024
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite di serraggio Modello 4	269022 4
Vite di serraggio	269407
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit Precision per viti con impronta Torx®, gambo E 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8