



**Calzatura alta con lacci nera/rossa uvex 1 x-craft pro, S1PL, Numero di scarpa UE: 44**



---

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	092143 44
GTIN	4066853009764
Classe articolo	04V

---

**Descrizione**

**Esecuzione:**

**Scarpa di sicurezza sportiva particolarmente leggera** per un sostegno e una flessibilità completi. Resistenza all'abrasione elevata, protezione e traspirabilità ottimali. Adatta per persone allergiche al cromo. Tutti i materiali delle suole sono senza siliconi, plasticizzanti e sostanze che interferiscono con il processo di verniciatura. Calzata 11.

- **Fodera Distance Mesh.**
- **Puntale protettivo uvex xenova® al 100% privo di metalli.**
- **Spunterbo in PU espanso per proteggere la tomaia e garantire quindi una durata maggiore.**
- **Comodo plantare intercambiabile con sistema per il trasporto dell'umidità e sistema di ammortizzazione nella zona di tallone e avampiede.**
- **Suola intermedia uvex i-PUREnrg planet con ritorno di energia, ammortizzante e con il 15% di granulato riciclato.**
- **Caratteristiche ESD.**
- **Tomaia Ripstop traspirante e resistente agli strappi.**
- **Tomaia in PUtek resistente e flessibile nell'area dell'avampiede.**
- **Suola esterna in TPU uvex x-tended grip planet resistente all'abrasione.**

**Stivali con lacci.**

**Norma:**

## Scheda tecnica

EN ISO 20345:2022 S1PL SR

### Descrizione tecnica

Genere	da uomo
Materiale puntale protettivo	Composito
Numero di scarpa UE	44
Resistenza antiperforazione	Tessuto
Colore	nero / rosso
Grado di protezione	S1PL
Norma	Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Serie	uvex 1
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Tipo di prodotto	Calzature alte di sicurezza