

Tavolo da ufficio con altezza a regolazione elettrica, Larghezza: 1600mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	974025 1600
GTIN	2050002086319
Classe articolo	91Q

Descrizione

Esecuzione:

Tavolo da ufficio con regolazione elettrica dell'altezza tramite elemento di comando. Struttura di base in acciaio termoverniciato e avvitato. Attacco del piano di lavoro mediante collegamento a vite diretto con il telaio e due supporti profilati disposti in modo asimmetrico. Il telaio non presenta traverse nella zona delle gambe, pertanto è accessibile anche con contenitori a ruote fino a un'altezza di 560 mm. Velocità di spostamento della regolazione dell'altezza di 38 mm/s (senza carico). Con funzione di memoria a 4 spazi di archiviazione. Rumorosità inferiore a 50 dB. Piattelli d'appoggio regolabili per un bilanciamento dell'altezza di 10 mm. Inclusa protezione anti-urto mediante misurazione della resistenza. Piano di lavoro in melammina con superficie decorativa, spessore di 25 mm.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 per costruzione base, DIN 60335-1 per sicurezza elettrica.

Verniciatura:

Piano di lavoro disponibile in 5 finiture: acero reale, rovere naturale, grigio chiaro, bianco perla, grigio metallo.

Telaio disponibile in 3 colori: bianco puro, alluminio argentato e grigio metallizzato.

Nota:

Si sconsiglia l'utilizzo di un piano di lavoro in grigio metallizzato a causa dell'elevata presenza di riflessi.

Descrizione tecnica

Profondità	800 mm
------------	--------

Scheda tecnica

Campo di regolazione dell'altezza	650 - 1270 mm
Larghezza	1600 mm
Peso	60 kg
Spessore piano di lavoro	25 mm
Portata massima	70 kg
Esecuzione regolazione dell'altezza	elettrico
Spessore inserti	25 mm
Gamma colori	Ornamento: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale
Gamma colori	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Tipo di prodotto	Tavolo da ufficio