

Tavolo da conferenza rotondo, regolabile in altezza, Modello: 1000



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	974203 1000
GTIN	2050002086371
Classe articolo	91Q

Descrizione

Esecuzione:

Comodo tavolo per riunioni. Piano di lavoro rotondo in melammina con Ø di 1000 mm e spessore di 25 mm. Asta rotonda con basamento a stella. Basamento a stella costituito da bracci in acciaio saldato. Intervallo di regolazione dell'altezza da 720 a 1160 mm. Regolazione dell'altezza con molla a gas frenata e dispositivo di scatto manuale sotto il piano di lavoro. Ruote con Ø di 50 mm per pavimenti duri e morbidi con meccanismo di bloccaggio su tutte e 4 le ruote. Portata per ruota: 50 kg.

Verniciatura:

Piano di lavoro disponibile in 5 diverse finiture: acero reale, rovere naturale, grigio chiaro, bianco perla, grigio metallo.

Telaio disponibile in 3 colori: bianco puro, alluminio argentato e grigio metallizzato.

Descrizione tecnica

Peso	33 kg
Ø	1000 mm
Spessore piano di lavoro	25 mm
Campo di regolazione dell'altezza	720 - 1160 mm

Scheda tecnica

Ø Rulli	50 mm
Ø Basamento a stella	880 mm
Spessore inserti	25 mm
Gamma colori	Ornamento: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale
Gamma colori	Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Tipo di prodotto	Tavolo da ufficio