



Inserto a profilo completo a 60° esterno destro BF, HB8015, Passo: 2mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270703 2
GTIN	4069515041201
Classe articolo	21J

Descrizione tecnica

Tipo di impiego	a destra
Passo della filettatura	2 mm
Profilo degli inserti	Profilo completo
Materiale da taglio	HM
Applicazione interna/esterna	esterni
Tipo	HB8015
Classe di tolleranza	DIN 13 6g
Tipo di filettatura	MF
Tipo di filettatura	M
Angolo di filetto	60 grado
Spessore	3,6 mm
Misura inserto L	16 mm

Tipo di prodotto

Inserto per filettatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	idonea	250 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idonea	180 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	150 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	150 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	130 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	100 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	90 m/min	P
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatta	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatta	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatta	50 m/min	S
GG(G)	idonea	130 m/min	K
CuZn	limitatamente adatta	150 m/min	N
continuo	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		